

Garant**Giramachos en T con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 85mm**

Datos de pedido

Número de pedido	148700 85
GTIN	4045197511102
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras en ambos extremos para el enclavamiento de la esfera de retención. Soporte cromado. Carraca conmutable para paso a la izquierda, a la derecha o fija.

Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Portaherramientas con oscilación circular exacta y tolerancias estrechas. Mordazas de sujeción fresadas y templadas por inducción para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descripción técnica

Abertura de sujeción 	2,6 - 5,5 mm
Longitud total	85 mm

Para machos de roscado manual DIN 352	M3 – M10
Bocas de recambio n.º 148710 tam.	85
Material	Totalmente de acero
Tipo de producto	Portaherramientas