

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12****Datos de pedido**

Número de pedido	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º134851 y broca espiral n.º114150

Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
anillo de color	sin

Tipo de producto

Macho para roscar

Accesorios

Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5	114150 2,5
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2	114150 10,2
Macho de roscar a máquina M M4	134851 M4
Macho de roscar a máquina M M10	134851 M10
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2	114150 4,2
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114150 8,5
Macho de roscar a máquina M M5	134851 M5
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3	114150 3,3
Macho de roscar a máquina M M6	134851 M6
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5	114150 5
Macho de roscar a máquina M M3	134851 M3
Macho de roscar a máquina M M12	134851 M12
Macho de roscar a máquina M M8	134851 M8
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114150 6,8
Caja vacía Tipo 4	146960 4