

Garant**Giramachos en T con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 110mm**

Datos de pedido

Número de pedido	148700 110
GTIN	4045197511119
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras en ambos extremos para el enclavamiento de la esfera de retención. Soporte cromado. Carraca conmutable para paso a la izquierda, a la derecha o fija.

Modelo totalmente de acero para carga de par elevada. Portaherramientas con oscilación circular exacta y tolerancias estrechas. Mordazas de sujeción fresadas y templadas por inducción para una resistencia elevada y dureza superficial óptima. Gracias a la forma patentada de las mordazas de sujeción es posible, además, el asiento preciso y seguro de puntas de macho para roscar con mango de 6 caras de 1/4 pulgada (p. ej., n.º 676307). La sujeción es completa en toda la superficie hexagonal.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M4,5 – M12
Abertura de sujeción ☐	4,6 - 8 mm
Longitud total	110 mm
Bocas de recambio n.º 148710 tam.	110
Material	Totalmente de acero
Tipo de producto	Portaherramientas