

Garant**Avellanadores cónicos de un filo 90°, Sin revestimiento, Ø exterior DC: 25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	150050 25
GTIN	4045197085337
Clase de artículo	11M

Descripción

Ejecución:

Superficie cónica dotada de destalonado radial para desbarbar y avellanar sin vibraciones, de forma que se logra una alta calidad de las superficies de avellanado. Caja de virutas de gran tamaño para una evacuación de virutas excelente. Reafilado sin problemas en la cara de ataque plana.

Descripción técnica

Ø exterior	25 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Longitud total L	75 mm
Número de filos Z	1
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		