

**Garant**
**Extractores de machos para roscar de MDI, mango cilíndrico con hexágono, TiAlN, Para machos para roscar: M4**

**Datos de pedido**

Número de pedido	149830 M4
GTIN	4045197326911
Clase de artículo	11L

**Descripción**
**Ejecución:**

**Mango cilíndrico estable** con **hexágono** para el alojamiento en el portabrocas y filo autocentrante.

**Aplicación:**

Para **el taladrado interior** de **machos para roscar rotos**. Se necesita **sujeción estable**, taladrado seco y sin aceite de corte.

**Nota:**

$v_c$  para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Llevar gafas de protección.

Norma: Norma de fábrica

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 14 mm

Longitud total L: 46 mm

$\varnothing$  de mango  $D_s$ : 4 mm

**Descripción técnica**

Para machos para roscar	M4
Tolerancia de mango	h6
$\varnothing$ de mango $D_s$	4 mm
Longitud total L	46 mm
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	14 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Extractor de roscas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado	10-28 m/min	H
seco	adecuado		
Aire	adecuado		