

Garant**Avellanadores cónicos MDI 100°, Sin revestimiento, Ø exterior DC: 12,4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Para el avellanado y el desbarbado fácil y sin vibraciones.

Construcción muy estable, con **cabezal de MDI**, para sollicitación máxima. Especial para **materiales difícilmente mecanizables**.

Descripción técnica

Tolerancia de mango	h9
Avance f en Inconel®	0,05 mm/rev,
Ø exterior	12,4 mm
Ø mínimo de avellanador para perforación a partir de	4 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud total L	55 mm
Número de filos Z	5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	100 grados
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Mango	Mango cilíndrico con h9

Refrigeración interior	no
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	6 m/min	S
Inconel	adecuado	5 m/min	S
PRFV	adecuado	5 m/min	N
CFRP	adecuado	5 m/min	N
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		