

Garant**Extractores de machos para roscar de MDI, mango cilíndrico con hexágono, TiAlN, Para machos para roscar: M5****Datos de pedido**

Número de pedido	149830 M5
GTIN	4045197326928
Clase de artículo	11L

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico estable con hexágono para el alojamiento en el portabrocas y filo autocentrante.

Aplicación:

Para **el taladrado interior** de **machos para roscar rotos**. Se necesita **sujeción estable**, taladrado seco y sin aceite de corte.

Nota:

v_c para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Llevar gafas de protección.

Norma: Norma de fábrica

Longitud de la ranura de viruta L_c : 19 mm

Longitud total L: 50 mm

\varnothing de mango D_s : 5 mm

Descripción técnica

Tolerancia de mango	h6
Para machos para roscar	M5
\varnothing de mango D_s	5 mm
Longitud total L	50 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	19 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Extractor de roscas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado	10-28 m/min	H
seco	adecuado		
Aire	adecuado		