

Garant**Extractores de machos para roscar de MDI, mango cilíndrico con hexágono, TiAlN, Para machos para roscar: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	149830 M8
GTIN	4045197326942
Clase de artículo	11L

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico estable con hexágono para el alojamiento en el portabrocas y filo autocentrante.

Aplicación:

Para **el taladrado interior** de **machos para roscar rotos**. Se necesita **sujeción estable**, taladrado seco y sin aceite de corte.

Nota:

v_c para material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Llevar gafas de protección.

Norma: Norma de fábrica

Longitud de la ranura de viruta L_c : 23 mm

Longitud total L: 60 mm

\varnothing de mango D_s : 7 mm

Descripción técnica

Para machos para roscar	M8
Tolerancia de mango	h6
\varnothing de mango D_s	7 mm
Longitud total L	60 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	23 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Extractor de roscas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 67 HRC	adecuado	10-28 m/min	H
seco	adecuado		
Aire	adecuado		