

Garant
Avellanadores-desbarbadores 90°, Tipo: 10

Datos de pedido

Número de pedido	150065 10
GTIN	4045197085375
Clase de artículo	11M

Descripción
Ejecución:

Geometría del filo especial para un corte helicoidal fácil. La evacuación de virutas tiene lugar a través del taladro oblicuo en la dirección del mango.

Refrigeración interior: no

para \varnothing de taladro: 5 - 10 mm

\varnothing del cabezal: 14 mm

Longitud total L: 55 mm

\varnothing de mango D_s : 8 mm

Descripción técnica

para \varnothing de taladro	5 - 10 mm
\varnothing del cabezal	14 mm
Longitud total L	55 mm
\varnothing de mango D_s	8 mm
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin

Tipo de producto

Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		