

**Garant****Avellanadores-desbarbadores 90°, Tipo: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	150065 25
GTIN	4045197085405
Clase de artículo	11M

**Descripción****Ejecución:**

Geometría del filo especial para un corte helicoidal fácil. La evacuación de virutas tiene lugar a través del taladro oblicuo en la dirección del mango.

Refrigeración interior: no

para  $\varnothing$  de taladro: 20 - 25 mm

$\varnothing$  del cabezal: 30 mm

Longitud total L: 95 mm

$\varnothing$  de mango  $D_s$ : 15 mm

**Descripción técnica**

para $\varnothing$ de taladro	20 - 25 mm
$\varnothing$ del cabezal	30 mm
Longitud total L	95 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	15 mm
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin

Tipo de producto

Avellanador escalonado y cónico

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	7 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		