

Garant**Macho de roscar a máquina, vaporizado, MF: 28X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	136260 28X1,5
GTIN	4045197079275
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:**

Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Tipo de rosca: MF

Material de corte: HSS

Norma: DIN 374

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,5 mm

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D_s: 20 mm

Vástago cuadrado □: 16 mm

Ø de agujero para roscar: 26,5 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	1,5 mm
Ø de rosca	28 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	26,5 mm
Número de filos Z	4
Ø de mango D _s	20 mm
Longitud total L	140 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H

Material de corte	HSS
Norma	DIN 374
Profundidad de rosca	84 mm
Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M28×1,5
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	9 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado con restricciones