



Juego de avellanadores cónicos n.º 150175 con caja 90°, Sin revestimiento, Cantidad de avellanadores: 7



Datos de pedido

Número de pedido	150320 7
GTIN	4045197086051
Clase de artículo	12M

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos **en caja**. Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.º 150370.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados

Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Accesorios

Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 8 mm	150175 8
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 6 mm	150175 6
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 15 mm	150175 15
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 25 mm	150175 25
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150175 11,5
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 19 mm	150175 19
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 10 mm	150175 10