

HOLEX**Juego de avellanadores cónicos n.º 150175 con caja 90°, Sin revestimiento,
Cantidad de avellanadores: 17****Datos de pedido**

Número de pedido	150320 17
GTIN	4045197086068
Clase de artículo	12M

Descripción**Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**. Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.º 150370.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	17
Número de filos Z	3
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados

Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Accesorios

Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150175 11,5
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 15 mm	150175 15
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 7 mm	150175 7
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 8 mm	150175 8
Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150182 4,3
Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150184 4,3
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150175 12,4
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150175 4,3
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150175 16,5
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 6 mm	150175 6
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150175 10,4
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 19 mm	150175 19
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 5 mm	150175 5
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 10 mm	150175 10
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 25 mm	150175 25
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150175 8,3
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150175 20,5
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 23 mm	150175 23
Avellanadores cónicos90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150175 6,3

