



Juego de avellanadores cónicos n.º 150180 con caja 90°, TiN, Cantidad de avellanadores: 7



Datos de pedido

Número de pedido	150340 7
GTIN	4045197086082
Clase de artículo	12M

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos **en caja**. Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.º 150370.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3
Recubrimiento	TiN

Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	verde
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	27 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150184 11,5
Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 15 mm	150182 15
Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 19 mm	150180 19
Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 10 mm	150182 10
	150184 25

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 25 mm

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 8 mm

150182 8

Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 25 mm

150180 25

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 19 mm

150182 19

Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 8 mm

150180 8

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 6 mm

150182 6

Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 11,5 mm

150180 11,5

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 11,5 mm

150182 11,5

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 10 mm

150184 10

Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 15 mm

150180 15

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 15 mm

150184 15

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 19 mm

150184 19

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 6 mm

150184 6

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° Ø exterior Dc 25 mm

150182 25

Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 10 mm

150180 10

Avellanadores cónicos 90° Ø exterior Dc 6 mm

150180 6

Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° Ø exterior Dc 8 mm

150184 8