

Garant**Juego de avellanadores cónicos n.º 150170 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 6**

Datos de pedido

Número de pedido	150315 6
GTIN	4045197365026
Clase de artículo	11M

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.
Práctico para montaje y talleres.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	6
Número de filos Z	3
Recubrimiento	TiAlN
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C

Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	verde
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	25 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	34 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150170 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150170 6
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150170 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150170 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150170 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150170 11,5