

**Garant****Juego de avellanadores cónicos n.º 150170 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 7**

## Datos de pedido

Número de pedido	150315 7
GTIN	4045197365033
Clase de artículo	11M

## Descripción

**Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.  
Práctico para montaje y talleres.

**Contenido:**

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

## Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3
Recubrimiento	TiAlN
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C

Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	verde
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	25 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	34 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 6 mm	150170 6
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 10 mm	150170 10
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150170 11,5
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 15 mm	150170 15
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 19 mm	150170 19
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 25 mm	150170 25
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 8 mm	150170 8