

**Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, Ø de carcasa: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085850 30
GTIN	4003482034309
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

Apto para sistemas de cerradura	no
Arco de bloqueo doble	sí
Cantidad de llaves	2
Ø de carcasa	30 mm
Material de la carcasa	Latón

Arco templado	sí
con cubierta de agujero de llave	no
Ø de arco	5 mm
Material arco	Acero, cromado
Adecuado para bombillos	no
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Serie	217 quilates
Tipo de producto	Candado