

Garant**Juego de avellanadores cónicos n.º 150170 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 17****Datos de pedido**

Número de pedido	150315 17
GTIN	4045197365040
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.
Práctico para montaje y talleres.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	17
Número de filos Z	3
Recubrimiento	TiAlN
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C

Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	verde
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	25 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	34 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150170 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150170 8,3
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150170 6,3
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150170 20,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150170 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150170 6
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150170 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150170 16,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150170 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25 mm	150170 25

Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150170 4,3
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150170 11,5
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150170 10,4
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150170 12,4
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 23 mm	150170 23
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 7 mm	150170 7
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 5 mm	150170 5