

Garant**Juego de avellanadores cónicos, largos, n.º 150371 con caja 90°, Cantidad de avellanadores: 6**

Datos de pedido

Número de pedido	150373 6
GTIN	4045197086228
Clase de artículo	11M

Descripción

Ejecución:

Práctico para montaje y talleres.

Avellanador cónico n.º 150371, **con mango largo.****Contenido:**

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Suministro:

Juego de avellanador cónico de 6 piezas con caja.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	6
Número de filos Z	3
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica

Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	27 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150371 16,5
Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150371 10,4
Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150371 8,3
Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150371 20,5
Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150371 6,3
Avellanadores cónicos de precisión, largos 90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150371 12,4