



Engrasador por neblina, Ø rosca interior: 1/2pul



Datos de pedido

Número de pedido	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante clip de unión.

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

Descripción técnica

Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas	202 mm
Altura (H)	248 mm

Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas	3100 l/min
Ø rosca interior	1/2 pul
Tipo de producto	Engrasador (plástico)

Accesorios

Depósito de policarbonato para engrasador Ø vidrio 53 mm	080023 53
--	-----------