

**Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085890 30
GTIN	4045197680037
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.

Cuerpo macizo de acero fino, inoxidable.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Descripción técnica

Ø de arco	5 mm
Cantidad de llaves	3
Material de la carcasa	Acero fino, INOX
Apto para sistemas de cerradura	no
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable

con cubierta de agujero de llave	no
Arco templado	sí
Adecuado para bombillos	no
Arco de bloqueo doble	sí
Ø de carcasa	30 mm
Material arco	Acero, cromado
Cierre	bloqueo diferente
Número de cerraduras	1
Tipo de producto	Candado