

**Garant****Juego de avellanadores cónicos n.º 150379 con caja 90°, TiCN, Cantidad de avellanadores: 17****Datos de pedido**

Número de pedido	150385 17
GTIN	4045197445834
Clase de artículo	11M

**Descripción****Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.

Práctico para montaje y talleres.

**Todos los avellanadores provistos de 3 filos**, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

**Contenido:**

1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Descripción técnica**

Cantidad de avellanadores	17
Número de filos Z	3
Recubrimiento	TiCN

Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	azul
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

## Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25 mm	150379 25
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 5 mm	150379 5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 7 mm	150379 7
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150379 12,4
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150379 11,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150379 10,4
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150379 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150379 20,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150379 6
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150379 8,3
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150379 6,3
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150379 16,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150379 4,3
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150379 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150379 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150379 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 23 mm	150379 23