

PRYOR

**Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 – 9 y A – Z,
Altura de letra: 2,5mm**



Datos de pedido

Número de pedido	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Clase de artículo	08W

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con **varias letras y números a la vez.**

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una **resistencia de hasta 1200 N/mm².**

Suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descripción técnica

Número de tipos de punzón utilizables	12
Anchura tipo de punzón	2,5 mm
Altura tipo de punzón	6,4 mm
Longitud portapunzón	29 mm
Longitud tipos punzón	19,05 mm
Altura de letra	2,5 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

Accesorios

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/. mm	085481 2,5/.
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/R mm	085481 2,5/R
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/V mm	085481 2,5/V
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/K mm	085481 2,5/K
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/O mm	085481 2,5/O
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/W mm	085481 2,5/W
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Soporte de tipo de letra, individual correspondiente al Juego n.º 085480 Adecuado para altura de letra 2-3 mm	085482 2-3

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/X mm	085481 2,5/X
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/E mm	085481 2,5/E
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/N mm	085481 2,5/N
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/F mm	085481 2,5/F
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/I mm	085481 2,5/I
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/S mm	085481 2,5/S
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/L mm	085481 2,5/L
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/M mm	085481 2,5/M
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/P mm	085481 2,5/P
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/, mm	085481 2,5/,
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/1 mm

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/C mm

085481 2,5/C

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/B mm

085481 2,5/B

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/- mm

085481 2,5/-

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/H mm

085481 2,5/H

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/U mm

085481 2,5/U

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/T mm

085481 2,5/T

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/G mm

085481 2,5/G

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/A mm

085481 2,5/A

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/& mm

085481 2,5/&

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Tipos de acero intercambiables Surtido de números 0 – 9
Altura de letra 2,5 mm

085483 2,5

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2,5/J mm

085481 2,5/J