

## Sistema magnético plano sin rosca, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085920 10
GTIN	2050000964909
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

### Descripción técnica

Ø	10 mm
Fuerza de sujeción nominal	20 N
Altura	4,5 mm
Material superficie	galvanizado
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Peso	2,5 g
Material núcleo del imán	SmCo <sub>5</sub>
Tipo de producto	Imán de amarre plano

