



Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual, Ø de carcasa: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	085870 50
GTIN	4003482443125
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

Función:

Con cierre igual significa que con **una** llave puede abrir y cerrar **varios** cilindros y cerraduras.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

Ø de carcasa	50 mm
Material arco	Acero, cromado
Ø de arco	8 mm
Arco templado	sí

Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Arco de bloqueo doble	sí
Cantidad de llaves	2
Material de la carcasa	Latón
Apto para sistemas de cerradura	no
Adecuado para bombillos	no
Cierre	bloqueo igual
Número de cerraduras	1
Serie	116 profesional
Tipo de producto	Candado