

**Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, Ø de carcasa: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085850 50
GTIN	4003482034507
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

Cantidad de llaves	2
Ø de carcasa	50 mm
Ø de arco	8 mm
Arco templado	sí
Adecuado para bombillos	no

Material de la carcasa	Latón
con cubierta de agujero de llave	no
Material arco	Acero, cromado
Apto para sistemas de cerradura	no
Arco de bloqueo doble	sí
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Cierre	bloqueo diferente
Número de cerraduras	1
Serie	217 quilates
Tipo de producto	Candado