

Garant

**Juego de avellanadores cónicos n.º 150378 con caja 90°, Sin revestimiento,
Cantidad de avellanadores: 7**

**Datos de pedido**

Número de pedido	150381 7
GTIN	4045197086440
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.

Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Contenido:

1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Entrega en caja n.º 150370 **tam. 6**.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3

Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	azul
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	33 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	25 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	12 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	65 m/min	N
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150378 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150378 11,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150378 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150378 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150378 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150378 6
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25 mm	150378 25