



Compresores para artesanía, Tipo: 210/10W



Datos de pedido

Número de pedido	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Válvulas anticorrosión, refrigeración altamente eficaz, componentes de transmisión de fuerza sin mantenimiento, recipientes protegidos contra la corrosión; al menos 10 años de garantía para piezas de recambio. Rendimiento elevado para reducir los gastos de explotación. Compresor compacto con mecanismo de traslación estable para una demanda de aire reducida.

Suministro:

Incluye reductor de presión de filtro con manómetro, acoplamiento rápido.

Nota:

A petición se suministran otros compresores para artesanía.

Descripción técnica

Volumen depósito a presión	10 l
Potencia máxima de llenado	140 l/min
Peso	29 kg
Longitud	420 mm
Potencia máxima de aspiración	210 l/min

Consumo de potencia	1,1 kW
Altura	650 mm
Presión máxima (aire)	10 bar
Anchura	370 mm
Quality Dress	210/10W
Tipo de producto	Compresor