

**Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085890 40
GTIN	4045197680044
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.

Cuerpo macizo de acero fino, inoxidable.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Descripción técnica

Ø de arco	6 mm
Ø de carcasa	40 mm
Arco de bloqueo doble	sí
Material arco	Acero, cromado
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Cantidad de llaves	3

con cubierta de agujero de llave	no
Arco templado	sí
Material de la carcasa	Acero fino, INOX
Adecuado para bombillos	no
Apto para sistemas de cerradura	no
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Tipo de producto	Candado