

Garant**Juego de avellanadores cónicos n.º 150379 con caja 90°, TiCN, Cantidad de avellanadores: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	150385 7
GTIN	4045197445827
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.

Práctico para montaje y talleres.

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.

Espacios de virutas rectificadas de pieza llena.

Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Contenido:

1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Entrega en caja n.º 150370 **tam. 6**.

Descripción técnica

Cantidad de avellanadores	7
Número de filos Z	3

Recubrimiento	TiCN
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	azul
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150379 11,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25 mm	150379 25
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150379 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 6 mm	150379 6
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150379 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 19 mm	150379 19
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150379 10