

**Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085915 25
GTIN	2050000965272
Clase de artículo	08Q

**Descripción****Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

**Aplicación:**

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

**Nota:**

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

**Descripción técnica**

Casquillo roscado	sí
Fuerza de sujeción nominal	40 N
Ø	25 mm
Altura	7 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Altura con rosca	15 mm
Rosca	M4 mm
Material superficie	galvanizado
Peso	22 g

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

---

## Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M4	085921 M4
--	-----------