



Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente, Ø de carcasa: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	085875 30
GTIN	4003482032404
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

Con arco extra alto.

La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

Altura del arco	sí
con cubierta de agujero de llave	no

Altura del arco interior	45 mm
Material arco	Acero, cromado
Ø de arco	5 mm
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Cantidad de llaves	2
Ø de carcasa	30 mm
Adecuado para bombillos	no
Arco templado	sí
Material de la carcasa	Latón
Arco de bloqueo doble	sí
Apto para sistemas de cerradura	no
Cierre	bloqueo diferente
Número de cerraduras	1
Serie	116 profesional
Tipo de producto	Candado