



Lijadora excéntrica neumática, Tipo: G2438-65C



Datos de pedido

Número de pedido	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

#Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo. Para el **rectificado grueso e intermedio** con 5 mm de carrera. Conexión para **aspiración externa**.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s ²
Peso	0,9 kg
Velocidad de giro máxima	12000 min ⁻¹

Demanda de aire máxima	540 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	85 dB(A)
Tipo de aspiración	Externo
Quality Dress	G2438-6.5C
Ø de plato lijador	150 mm
Carrera	5 mm
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60	567775 60
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120	567775 120
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
Plato lijador con adherencia de PUDynaMaze Ø exterior 150 mm	567872 150
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240	567775 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180	567775 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80	567775 80