

**Garant****Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 300/24****Datos de pedido**

Número de pedido	171000 300/24
GTIN	4045197094803
Clase de artículo	11R

**Descripción****Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

Dentado: normal

Anchura: 25 mm

Espesor: 1,6 mm

Ø agujero de sujeción: 8,5 mm

**Descripción técnica**

Anchura	25 mm
Dientes por pulgada	24
Longitud L	300 mm
Ø agujero de sujeción	8,5 mm
Espesor	1,6 mm
Dentado	normal
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Hoja de sierra mecánica

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		