



## Compresores para artesanía, Tipo: 300/30W



### Datos de pedido

Número de pedido	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

Válvulas anticorrosión, refrigeración altamente eficaz, componentes de transmisión de fuerza sin mantenimiento, recipientes protegidos contra la corrosión; al menos 10 años de garantía para piezas de recambio. Rendimiento elevado para reducir los gastos de explotación. «Compresor para obras» protegido con un bastidor de acero en todo el contorno, para demandas de aire reducidas y medias.

#### Suministro:

Incluye reductor de presión de filtro con manómetro, acoplamiento rápido.

#### Nota:

A petición se suministran otros compresores para artesanía.

### Descripción técnica

Consumo de potencia	1,5 kW
Potencia máxima de llenado	215 l/min
Peso	43 kg
Quality Dress	300/30W
Longitud	770 mm
Volumen depósito a presión	30 l

Potencia máxima de aspiración	300 l/min
Anchura	510 mm
Altura	450 mm
Presión máxima (aire)	10 bar
Tipo de producto	Compresor