

Garant**Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 400/24****Datos de pedido**

Número de pedido	171000 400/24
GTIN	4045197094902
Clase de artículo	11R

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

Dentado: normal

Anchura: 32 mm

Espesor: 1,6 mm

Ø agujero de sujeción: 8,5 mm

Descripción técnica

Longitud L	400 mm
Ø agujero de sujeción	8,5 mm
Espesor	1,6 mm
Dientes por pulgada	24
Anchura	32 mm
Dentado	normal
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Hoja de sierra mecánica

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		