

**Garant****Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 600/6****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 171000 600/6  |
| GTIN              | 4045197095053 |
| Clase de artículo | 11R           |

**Descripción****Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

**Descripción técnica**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dientes por pulgada   | 6                       |
| Anchura               | 50 mm                   |
| Espesor               | 2,5 mm                  |
| Ø agujero de sujeción | 12,5 mm                 |
| Longitud L            | 600 mm                  |
| Dentado               | normal                  |
| Material de corte     | HSS                     |
| Tipo de producto      | Hoja de sierra mecánica |

**Datos de usuario**

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones |                |            |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Aluminio > 10 % Si            | adecuado con restricciones |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup> | adecuado con restricciones |
| húmedo máximo                 | adecuado                   |