



Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	085875 40
GTIN	4003482032602
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.

Con arco extra alto.

La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

Ø de arco	6 mm
Arco de bloqueo doble	sí

Altura del arco interior	60 mm
Altura del arco	sí
Material de la carcasa	Latón
Ø de carcasa	40 mm
Apto para sistemas de cerradura	no
Cantidad de llaves	2
Material arco	Acero, cromado
Arco templado	sí
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Adecuado para bombillos	no
con cubierta de agujero de llave	no
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Serie	116 profesional
Tipo de producto	Candado