

Garant**Desbarbadores manuales 90°, Ø exterior: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	150400 25
GTIN	4045197087102
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Avellanador cónico de tres filos con mango de plástico adaptado a la mano. Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el **mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.**

Nota:

Para desbarbar y avellanar perforaciones de forma limpia.
Especialmente útil en el montaje.
Para otros desbarbadores manuales, ver grupo 83.

Descripción técnica

Ø mínimo de avellanador para perforación a partir de	3,8 mm
Longitud total	145 mm
Longitud del mango	110 mm
Ø exterior	25 mm
Número de filos Z	3
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		