



Compresores para artesanía, Tipo: 450/90D



Datos de pedido

Número de pedido	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Válvulas anticorrosión, refrigeración altamente eficaz, componentes de transmisión de fuerza sin mantenimiento, recipientes protegidos contra la corrosión; al menos 10 años de garantía para piezas de recambio. Rendimiento elevado para reducir los gastos de explotación. Compresor de 2 cilindros para una demanda de aire media con un manejo sencillísimo.

Suministro:

Incluye reductor de presión de filtro con manómetro, acoplamiento rápido.

Nota:

A petición se suministran otros compresores para artesanía.

Descripción técnica

Anchura	500 mm
Quality Dress	450/90D
Longitud	1190 mm
Consumo de potencia	2,4 kW
Peso	86 kg
Potencia máxima de llenado	330 l/min

Altura	840 mm
Presión máxima (aire)	10 bar
Potencia máxima de aspiración	450 l/min
Volumen depósito a presión	90 l
Tipo de producto	Compresor