

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 32mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 32
GTIN	2050000965289
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	80 N
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Peso	32 g
Rosca	M4 mm
Ø	32 mm
Altura con rosca	15 mm
Altura	7 mm
Casquillo roscado	sí
Material superficie	galvanizado

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M4	085921 M4
--	-----------