

Sistema magnético plano sin rosca, Ferrita, Ø: 80mm



Datos de pedido

Número de pedido	085910 80
GTIN	2050000965098
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Sistema magnético plano apantallado con núcleo magnético de **ferrita dura**.

- **Superficie galvanizada.**
- **Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.**

Aplicación:

Para sujeción, montaje, montaje a presión / por pegado y fijación / sustención.

Descripción técnica

resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Altura	18 mm
Peso	485 g
Fuerza de sujeción nominal	600 N
Ø	80 mm
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano