



Unidad de mantenimiento montada, de 2 piezas, Ø rosca interior: 3/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Unidad de mantenimiento de 2 piezas montada, con regulador de presión, engrasador por neblina y filtro.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

Descripción técnica

Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 2 piezas	93 mm
Ø rosca interior	3/8 pul

Altura (H)	196 mm
Tipo de producto	Unidad de mantenimiento

Accesorios

Depósito de policarbonato para engrasador Ø vidrio 33 mm	080023 33
Soporte en ángulo con 2 tornillos Tipo ZW11	080025 ZW11
Depósito de policarbonato Para filtro Ø vidrio 33 mm	080024 33