

Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 40mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085915 40
GTIN	2050000965296
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Altura	8 mm
Altura con rosca	18 mm
Peso	60 g
Material superficie	galvanizado
Fuerza de sujeción nominal	125 N
Ø	40 mm
Rosca	M5 mm
Casquillo roscado	sí
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M5	085921 M5
--	-----------