

**Regulador de presión 0,5 – 10 bar, Ø rosca interior: 1/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante un paquete de acoplamiento.

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema "multifix"), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

Descripción técnica

Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas	138 mm
Altura (H)	190 mm

Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas	1150 l/min
Ø rosca interior	1/4 pul
Tipo de producto	Regulador de presión