

Garant**Hoja de sierra mecánica para Kasto, HSS, Longitud L / dientes por pulgada:
700/6****Datos de pedido**

Número de pedido	171150 700/6
GTIN	4045197095367
Clase de artículo	11R

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno **GARANT HSS (DMo5)**. Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen **rendimientos de corte altos**, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.

Nota:

Especialmente adecuado para máquinas Kasto (orificios de sujeción desplazados del centro a partir de la anchura de sierra 38 mm). **Importante:** se deben observar obligatoriamente las instrucciones de uso que acompañan las hojas de sierra.

Dentado: normal

Anchura: 50 mm

Espesor: 2,5 mm

Ø agujero de sujeción: 10,5 mm

Descripción técnica

Anchura	50 mm
Ø agujero de sujeción	10,5 mm
Dientes por pulgada	6
Longitud L	700 mm
Espesor	2,5 mm
Dentado	normal
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Hoja de sierra mecánica

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		