

bimos

Silla giratoria de trabajo Neon, espuma de PU, con ruedas, baja, Color: ORANGE**Datos de pedido**

Número de pedido	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Clase de artículo	96J

Descripción**Ejecución:**

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.

Asiento y respaldo de espuma de PU blanda. Fáciles de cuidar, lavables, robustos y resistentes a los ácidos y bases débiles, así como a la acción mecánica.

Norma:**DIN 68877****Partes opcionales:**

Par de brazos multifunción n.º 965455.

Descripción técnica

Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
--	----

Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Mecanismo de sincronización	sí
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Apoyo lumbar (discos cinta)	no
Color material asiento	negro
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Serie	Neón
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Altura del respaldo	570 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Regulación de la inclinación del asiento	sí
Anchura de asiento	470 mm
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Reajuste contacto permanente	no
Material respaldo	Espuma de PU
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color cinta	naranja
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo