

bimos

Silla giratoria de trabajo Neon, tela, con ruedas, baja, Color: BLUE**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 965444 BLUE |
| GTIN | 4016849546551 |
| Clase de artículo | 96J |

Descripción**Ejecución:**

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores. Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo, resistente y transpirable.

Norma:**DIN 68877****Partes opcionales:**

Par de brazos multifunción n.º 965455.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Apoyo lumbar | sí |
| Anchura de asiento | 470 mm |
| Material superficie de asiento | tricot.###HOV000444 |

| | |
|---|--|
| Serie | Neón |
| Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos |
| Altura del respaldo | 570 mm |
| Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas |
| Modelo pie en cruz | Juego de ruedas |
| Norma | DIN 68877 |
| Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 420 - 480 mm |
| Adaptación posible par de Reposabrazos | sí |
| Reajuste contacto permanente | no |
| Modelo ruedas | Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros |
| Material pie en cruz | Aluminio mate con recubrimiento de polvo |
| Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura |
| Color material asiento | negro |
| Mecanismo de sincronización | sí |
| Color cinta | azul |
| Capacidad de carga silla | 120 kg |
| Intervalo de regulación de la altura | 450 mm |
| Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |