

bimos

**Silla giratoria de trabajo Neon, Supertec, con ruedas, baja, Color: BLUE****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 965450 BLUE   |
| GTIN              | 4016849546575 |
| Clase de artículo | 96J           |

**Descripción****Ejecución:**

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.

Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente resistente, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y la espuma de PU.

**Norma:****DIN 68877****Partes opcionales:**

Par de brazos multifunción n.º 965455.

**Descripción técnica**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Apoyo lumbar             | sí                           |
| Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos |

|   |  |
|---|--|
| Modelo pie en cruz                                | Juego de ruedas  |
| Color material asiento                            | negro  |
| Mecanismo de sincronización                       | sí   |
| Anchura de asiento                                | 470 mm   |
| Modelo ruedas                                     | Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros |
| Altura del respaldo                               | 570 mm   |
| Adaptación posible par de Reposabrazos            | sí   |
| Serie   | Neón   |
| Tipo de regulación de la altura                   | Palanca de regulación de la altura                               |
| Reajuste contacto permanente                      | no   |
| Material superficie de asiento                    | Supertec   |
| Norma   | DIN 68877  |
| Material pie en cruz                              | Aluminio mate con recubrimiento de polvo                         |
| Modelo regulación de la altura                    | Suspensión por gas   |
| Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento | 420 - 480 mm   |
| Color cinta                                       | azul   |
| Capacidad de carga silla                          | 120 kg   |
| Intervalo de regulación de la altura              | 450 mm   |
| Tipo de producto                                  | Silla giratoria de trabajo                                       |