

**Lama de tronzado, neutro, Altura de lama h₅: 26mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278005 26
GTIN	4062406380762
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Idóneo para:

Lamas para plaquitas de tronzar n.º 278029 – 278036.

Atención:

La sujeción de la plaquita de tronzar solo es posible en combinación con los soportes base n.º 278008 y 278009. El cambio de la plaquita de tronzar solo se realiza cómodamente aflojando el tornillo delantero de la regleta de apriete del soporte base.

Nota:

A partir de 14 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	26 mm
Anchura b ₂	2,6 mm
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Altura h ₁	21,4 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	60 mm
Longitud total L	110 mm
Tipo de boca	neutro

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado